

## Cat No.976 アスファルト軟化点試験器



ASP-2E型

### 【概要】

本器は、規定の環に試料を充填し、水浴またはグリセリンの浴液中に水平に支え、試料の中央に規定の重さの球を置き、浴温を毎分約5℃の速さで上昇させ、球を包み込んだ試料が環台の底部に触れた時の温度を測定するものです。

### 【適用規格】

JIS K2207

ASTM D36

IP 58

### 【特徴】

- 加熱浴、環台、環、球案内、球、ヒーターおよびヒーター加熱用電圧調整器等で構成されており、試料2個を同時に測定できます。
- ヒーター加熱用電圧調整器は、サイリスター方式を採用しておりますので、ヒーターの電圧調整は扱い易くなっております。

### 【機種】

ASP-2G型として、ガス加熱方式のものも製作しております。過熱機構は、バーナー、三脚台およびセラミック付金網等よりなります。

### 【標準仕様】

1. ヒーター ; カンタル線
2. 電圧調整器 ; サイリスター
3. 加熱浴 ; パイレックス
4. 環台 ; 黄銅製クロム鍍金仕上げ
5. 環 ; 黄銅製クロム鍍金仕上げ
6. 球案内 ; 黄銅製クロム鍍金仕上げ
7. 球 ; 規格品
8. 試料架数 ; 2個架
9. 電源 ; AC100V-1.0KW 50/60Hz

### 【標準付属品】

1. 加熱浴 : 1個
2. 環台 : 1台 (2個架用)
3. 環 : 2個
4. 球案内 : 2個
5. 球 : 2個
6. 温度計 : 1本 (NO.33)

●本カタログの仕様は予告なく変更する場合があります。



吉田科学器械株式会社

〒173-0024 東京都板橋区大山金井町 30 番 16 号

TEL 03(3959)1101 (代) FAX 03(3959)1105

URL <http://www.yoshida-kagaku.co.jp>